Schokdemper YSRW-DGC-12

Artikelnummer: 540345



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Demping	Zelfinstellend zachte kurve
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	2 m/s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal