# Inschakelventiel MS6N-EM1-1/4-S

Artikelnummer: 541294

FESTO




## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | Draaischuif |
| Bedieningswijze | manueel |
| Ontluchtingsfunctie | Niet smoorbaar |
| Besturingstype | direct |
| Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
| Bedrijfsdruk | 0 bar...18 bar |
| C-waarde | 10.7 l/sbar |
| b-waarde | 0.56 |
| Normaal nominaal debiet | 3000 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Stroomrichting | Niet reversibel |
| Productgewicht | 655 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | Geluiddemper geïntegreerd<br>Niet gekanaliseerd |
| Materiaal afdichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |