Inschakelventiel MS6N-EM1-1/4-S-Z

Artikelnummer: 541295

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Draaischuif
Bedieningswijze	manueel
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Besturingstype	direct
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk	0 bar...18 bar
C-waarde	10.7 l/sbar
b-waarde	0.56
Normaal nominaal debiet	3000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	655 g
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper geïntegreerd Niet gekanaliseerd
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium