Drukopbouwventiel MS12-DE-G-V24

Artikelnummer: 541498

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	Vergrendelend Schakelend
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	Niet reversibel
Ventielfunctie	2/2
Schakelpositie-indicator	met toebehoren
Bedrijfsdruk	3 bar...16 bar
Normaal nominaal debiet	25000 l/min...42000 l/min
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 14,0 VA, houdvermogen 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 12,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Productgewicht	3800 g
Elektrische aansluiting	conform DIN EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm

Functie	Waarde
Signaaltoestandsindicatie	Met toebehoren
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium