Precisiedebietregelventiel GRPO-70-1/8-AL

Artikelnummer: 542024



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Draaiknop met schaal
Bevestigingstype	Op aansluitplaat
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	40.7 l/min
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van 2 naar 1	0 bar...0.5 bar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting van 1 bar naar 0 bar	19 l/min
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	60 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 °C...50 °C

Functie	Waarde
Productgewicht	110 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR PVC
Materiaal schroeven	Staal