# Kunststofslang PEN-4X0,75-SW

Artikelnummer: 543240

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Buiten-Ø | 4 mm |
| Debietrelevante buigradius | 20 mm |
| Binnen-Ø | 2.7 mm |
| Min. buigradius | 10 mm |
| Eigenschappen slang | geschikt voor kabelrupsen |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C |
| Goedkeuring | TÜV |
| Certificaat instantie van afgifte | B 013277 0506 00 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroomklasse | Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1 |
| Omgevingstemperatuur | -30 °C...60 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0.00643 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm<br>voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer<br>voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm |
| Kleur | Zwart |
| Shore-hardheid | D 52 +/-3 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal slang | PE |