Manometer PAGN-26-10-P10

Artikelnummer: 543488

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Nominale grootte manometer	26
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer zonder meetwerk
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsklasse	IP43 NEMA 4
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	Cartridge 10 mm
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	PA
Materiaal scherm	PS

Functie	Waarde
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	15 g
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) psi (binnen)