Membraan-luchtdroger LDM1-D-MAXI-600

Artikelnummer: 543665



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Membraandroger
Bedrijfsdruk	3 bar...12.5 bar
Normaal nominaal debiet	600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Druk-dauwpuntverlaging	20 K
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	2 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	2 °C...50 °C
Productgewicht	2100 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering