Magneetventiel MFHB-2-1/4-B

Artikelnummer: 546064





Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Elektrisch
Normaal nominaal debiet	600 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/4
Bedrijfsspanning	Via magneetspoel, afzonderlijk te bestellen
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Terugstelwijze	mechanische veer
Beschermingsklasse	IP65
Nominale doorlaat	7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	Vergrendelend
Schakeltijd uit	23 ms
Schakeltijd aan	12 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Productgewicht	575 g
Aansluiting stuurluchtafvoer 84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd