Kunststofslang PAN-16X2-NT

Artikelnummer: 546289

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	16 mm
Debietrelevante buigradius	94 mm
Binnen-Ø	12 mm
Min. buigradius	67 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Goedkeuring	TÜV
Maritieme classificatie	zie certificaat
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.092 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 16 mm
Kleur	Natuur
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A