Basisventiel LFR-D-7-DI-MAXI

Artikelnummer: 546514



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	1,46 fl oz
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	13,8 psi...240 psi
Drukregelbereik	6,9 psi...105 psi
Max. drukhysterese	6 psi
Normaal nominaal debiet	266 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	14 °F...140 °F
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Productgewicht	45008 oz
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC