Adapter AD-G1-1NPT-I

Artikelnummer: 546546

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	21.4 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	90 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	35 Nm
Productgewicht	212.68 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 1 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal