Adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Artikelnummer: 546551

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	19.05 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	32 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	60 Nm
Productgewicht	98.13 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal