Regelplaat VABF-S2

Artikelnummer: 547058



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Selectie manometer	Mogelijk
Ingangsdruk 1	0.5 bar...10 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Ingangsdruk 1 psi	7.25 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Aansluiting manometer	Met bevestigingsklem
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bedieningsdeel	PA
Materiaal regelaarbehuizing	Persgegoten aluminium