Snelontluchtingsventiel VBQF-U-G18-Q6

Artikelnummer: 547532



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Snelontluchting
Selectie extra functie	Met geluiddemper
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar	1300 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar	350 l/min
Bedrijfsdruk	0.5 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium Persgegoten zink
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale doorlaat	5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Productgewicht	85.5 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR