Snelontluchtingsventiel VBQF-D-G18-E

Artikelnummer: 547533





Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -› 5 bar	850 l/min
Ontluchting normaal debiet 6-›0 bar	1300 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 6-›5 bar	350 l/min
Bedrijfsdruk	0.5 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium Persgegoten zink
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale doorlaat	5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Productgewicht	102.5 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR