Schokdemper DYSW-8-14-Y1F

Artikelnummer: 548073



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	8
Slag	14 mm
Demping	Zelfinstellend zachte kurve
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	14 mm
Max. aanslagkracht	500 N
Max. energie-opname per slag	4 J
Max. energieverbruik per uur	21000 J
Max. restenergie	0.02 J
Retourkracht	2.5 N
Min. invoerkracht	18 N
Productgewicht	42 g
Massabereik	10 kg
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal