Schokdemper DYSW-12-20-Y1F

Artikelnummer: 548075



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Slag	20 mm
Demping	Zelfinstellend zachte kurve
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	20 mm
Max. aanslagkracht	1000 N
Max. energie-opname per slag	12 J
Max. energieverbruik per uur	41000 J
Max. restenergie	0.05 J
Retourkracht	5 N
Min. invoerkracht	35 N
Productgewicht	91 g
Massabereik	30 kg
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal