Schokdemper DYEF-M5-Y1F

Artikelnummer: 548371

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M5
Slag	2.8 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	2.8 mm
Max. energie-opname per slag	0.02 J
Productgewicht	2.9 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal