Multipoolknoop VABE-S6-LT-C-S6-R5

Artikelnummer: 549046

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	12 bij monostabiele ventielen 6 bij bistabiele ventielen
Max. totaalstroom	10 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	760 g
Aantal elektrische aansluitingen	6
Elektrische aansturing	Multipool
Elektrische aansluiting	5-polig M12 Stekkers
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium