Regelplaat VMPA2-B8-R6C2-C-06

Artikelnummer: 549113





Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	21 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische in de hoogte koppelbare verbinding	Drukregelaar voor 2 reversibel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Selectie manometer	Mogelijk
Drukregelbereik	0.5 bar...6 bar
Ingangsdruk 1	0.5 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment	0.65 Nm
Productgewicht	180 g
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingsplaat
Aansluiting manometer	Met bevestigingsklem
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bedieningsdeel	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal regelaarbehuizing	PA