Tandwielkast EMGA-80-P-G3-SST-87

Artikelnummer: 549432



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	87 mm
Verdraaispeling	0.12 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	3:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	85 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.77 kgcm²
Max. uitgangskoppel	136 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	6 Nm/arcmin
Productgewicht	2100 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	87A
Materiaal-informatie	RoHS conform