Kunststofslang PEN-10X1,5-SI

Artikelnummer: 551465

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	40 mm
Binnen-Ø	7 mm
Min. buigradius	23.5 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-30 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.03766 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	Zilver
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE