Tandwielkast EMGA-120-P-G5-SAS-100

Artikelnummer: 552197



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	120 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Verdraaispeling	0.12 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	5:1
Max. aandrijftoerental	6500 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	195 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	1.53 kgcm²
Max. uitgangskoppel	312 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	12 Nm/arcmin
Productgewicht	6000 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	120G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform