Geluiddemper U-1/8-BR

Artikelnummer: 552423



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	2050 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	8 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium