Rolhefboomventiel RWB-3-1/8

Artikelnummer: 552432





Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet	120 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/8
Bedrijfsdruk	3.5 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Nominale doorlaat	3.5 mm
Besturingstype	Voorgestuurd
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	3.1 N
Productgewicht	160 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd