# Multipoolstekkerdoos NECA-S1G9-P9-MP3

Artikelnummer: 552703

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Productgewicht | 60 g |
| Elektrische aansluiting 1 | Contactdoos, Sub-D, 9-polig |
| Elektrische aansluiting 2 | Schroefklem, 9-polig |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 21.6 V...26.4 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C | 1 A |
| Toegelaten kabeldiameter | 5 mm...10 mm |
| Aansluitdoorsnede | 0.34 mm²...1 mm² |
| Aanwijzing bij de aansluitdoorsnede | 0,34-0,5 mm² bij het gebruik van draadeindhulzen |
| Beschermingsklasse | IP65<br>conform IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...50 °C |
| Lagertemperatuur | -20 °C...70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95 %<br>Niet condenserend |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Materiaal wartelmoer | Messing |
| Materiaal schroeven | Staal |
| Materiaal afdichtingen | NBR |