Lichtgeleider SOOC-DS-P-M4-1-R15

Artikelnummer: 552807



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetprocedure	Diffuse mode sensor
Minimale objectdiameter	0.1 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Precisie
Reikwijdte	65 mm
Omgevingstemperatuur	-55 °C...70 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lichtgeleiderlengte	1 m
Min. buigradius	15 mm
Max. aanhaalmoment	2 Nm
Buiten-Ø	1 mm
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsklasse	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III