Lichtgeleider SOOC-TB-P-C5-2-R10

Artikelnummer: 552828

Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetprocedure	Gaffelfotocel
Minimale objectdiameter	0.2 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Gaffelfotocel
Reikwijdte	5 mm
Omgevingstemperatuur	-55 °C...70 °C
Bouwgrootte kop	Rechthoek 41x15x7 mm Vorkuitsparing 5x29 mm
Lichtgeleiderlengte	2 m
Min. buigradius	10 mm
Buiten-Ø	1.25 mm
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsklasse	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III