Vouwbalgkit DADB-V6-32-S426-475

Artikelnummer: 553287

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	38 mm
Bouwgrootte	32
Slagbereik	426 mm...475 mm
Zuigerstangverlenging	145 mm
Bouwvorm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	117 g
Bevestigingstype	Opschuifbaar Met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpennen	Hooggelegeerd roestvast staal