Vouwbalgkit DADB-V6-63-S476-500

Artikelnummer: 553349

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	57 mm
Bouwgrootte	63
Slagbereik	476 mm...500 mm
Zuigerstangverlenging	134 mm
Bouwvorm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	203 g
Bevestigingstype	Opschuifbaar Met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpennen	Hooggelegeerd roestvast staal