# Vouwbalgkit DADB-S1-40-S176-250

Artikelnummer: 553467

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Buiten-Ø | 46 mm |
| Bouwgrootte | 40 |
| Slagbereik | 176 mm...250 mm |
| Zuigerstangverlenging | 73 mm |
| Bouwvorm | Rond |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Vouwbalg bouwset<br>met gekanaliseerde luchtafvoer |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen |
| Mediabestendigheid | Stof<br>Spanen<br>Oliën<br>Fette<br>Benzine |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Productgewicht | 78 g |
| Bevestigingstype | Met schroefdraadpen<br>met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal adaptatiedelen | PA-versterkt |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal vouwbalg | NBR |
| Materiaal schroefdraadpennen | Hooggelegeerd roestvast staal |