Vouwbalgkit DADB-S1-63-S351-375

Artikelnummer: 553513

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	57 mm
Bouwgrootte	63
Slagbereik	351 mm...375 mm
Zuigerstangverlenging	106 mm
Bouwvorm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	151 g
Bevestigingstype	Met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpennen	Hooggelegeerd roestvast staal