Kunststofslang PAN

Artikelnummer: 553610

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	4 mm...16 mm
Binnen-Ø	2.5 mm...12 mm
Conform norm	DIN 73378-PA12-PHL
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...35 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Minerale olie
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-60 °C...100 °C
Kleur	blauw Bruin geel groen Natuur Rood Zwart Zilver Wit
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PA12-P TPE-A