Kunststofslang PAN-10X1,5-GE

Artikelnummer: 553933

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	58 mm
Binnen-Ø	7 mm
Min. buigradius	27 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.042 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	geel
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A