# Aansluitplaat VABS-S2-2S-G12-K1

Artikelnummer: 555636

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwbreedte | 52 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 5599-2 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Stuurluchttoevoer | extern |
| Bedrijfsdruk | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Bereik voor bedrijfsspanning AC | 110 V |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Piekspanningsweerstand | 4 kV |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C | 2 A |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsklasse | IP65<br>NEMA 4<br>In gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Productgewicht | 815 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | Gegoten aluminium |