Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-14-M1

Artikelnummer: 557663



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	12 mm
Max. aantal ventielplaatsen	14
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.6 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	992 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering