Koppeling EAMD-19-15-10-8X10

Artikelnummer: 557998

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	10 mm
Opnamediameter 2	8 mm
Bouwgrootte	19
Nominale lengte	15 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.445 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	2 Nm
Productgewicht	13 g
Materiaal-informatie	RoHS conform