Koppeling EAMC-42-50-12-24

Artikelnummer: 558314

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	12 mm
Opnamediameter 2	24 mm
Bouwgrootte	42
Nominale lengte	50 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	130 g
Materiaal-informatie	RoHS conform