Nok EAPS-R1-CK

Artikelnummer: 558398



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20 25 32
Draaihoek	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	10 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal nok	Hooggelegeerd roestvast staal