Y-steekkoppeling NPQM-Y-Q10-Q8-P10

Artikelnummer: 558805

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	7.5 mm
Bouwvorm	Y-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Productgewicht	78.1 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
Materiaal slangafdichting	NBR