# L-steekschroefkoppeling NPQM-LK-G18-Q4-P10

Artikelnummer: 558818

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 3 mm |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Afdichtingsring |
| Bouwvorm | L-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...70 °C |
| Nominaal aanhaalmoment | 6 Nm |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 22.2 g |
| Bevestigingstype | Binnenzeskant SW4 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 4 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
| Materiaal holle schroef | Messing, vernikkeld |
| Materiaal slangafdichting | NBR |