Aansluitkabel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Artikelnummer: 560420



Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	1195 g
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	122 mm
Kabeldiameter	10.2 mm
Kabelmontage	25 x 0,34 mm²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC