Eindplaat VABE-S6-2RZ-N34

Artikelnummer: 560840



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Eilandtype	44
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	336 g
Aansluiting stuurlucht 12	1/4 NPT
Aansluiting stuurlucht 14	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal eindplaat	Persgegoten aluminium