Plaat VMPAL-EG-QS10

Artikelnummer: 560957

Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	20.5 mm
Lengte	107.3 mm
Geïntegreerde functie	gekanaliseerde luchtafvoer
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...5 bar
Ingangsdruk 1	0.5 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	30 g
Pneumatische aansluiting 3/5 samengevat	voor slang met buiten-Ø 10 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal plaat	PA