Elektrische verbinding VMPAL-EVAP-20-2

Artikelnummer: 560966



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielgrootte	20 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Maximaal aantal ventielspoelen	2
Geïntegreerde functie	Toewijzing van de ventielfunctie in kleur gecodeerd
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	14 g
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	PA
Materiaal-informatie	RoHS conform