Stuurblok CPX-CM-HPP

Artikelnummer: 562214

Gegevensblad

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	140 g
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Overbrugging netuitval	10 ms
Totaal aantal assen	4
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Control-interface	CAN-bus
Veldbusinterface	1x contactdoos M9, 5-polig
Apparaatspecifieke diagnose	Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose Onderspanning/kortsluitingsmodules Diagnosegeheugen
Configuratie-ondersteuning	MMI-apparaat voor handbediening
Parametrering	Forcen van kanalen Systeemparameter
Baudsnelheid	1 Mbit/s
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Protocol	FHPP
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Typ. 80 mA
Maximaal adresvolume uitgangen	32 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	32 Byte
Led-indicatie productspecifiek	Error PL: lastvoeding
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC