Verbindingskabel NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Artikelnummer: 562472



Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Schakelstandindicator	LED geel
Productgewicht	85 g
Elektrische aansluiting	4-polig / 2-aderig Contactdoos haaks / kabel M8x1
Bereik voor bedrijfsspanning DC	20.4 V...26.4 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	3 A
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Min. kabelbuigradius	35 mm
Kabeldiameter	3.3 mm
Kabelmontage	2 x 0,25 mm²
Adereinden	Draadeindhuls
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal steekcontacten	Messing Verguld
Materiaal isolatiehuls	PVC