Koppeling EAMC-16-20-4-8

Artikelnummer: 562675

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	4 mm
Opnamediameter 2	8 mm
Bouwgrootte	16
Nominale lengte	20 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.28 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	0.7 Nm
Productgewicht	8 g
Materiaal-informatie	RoHS conform