Koppeling EAMC-30-32-9-10

Artikelnummer: 562680

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	9 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Bouwgrootte	30
Nominale lengte	32 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	48 g
Materiaal-informatie	RoHS conform